

Garant**Držać za glodače glave konusni, SK 50 A = 300, Ø trna d1: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301144 32
GTIN	4045197723352
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **S rupom za RFID/Balluff čip.**
- **Povećana površina nalijeganja.**

Antivibracijska izvedba, prihvat s antivibracijskom jezgrom.

Prednost:

Znatno manja sklonost vibracijama! Znatno povećanje posmaka!

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo i nasadno glodalo.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840. Pritezni vijci za glodala s provrtom br. 309860; 309861.

Napomena:

Ostale veličine isporučive na upit.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	300 mm
Ø trna d ₁	32 mm
Duljina klina glodalice L ₄	24 mm
Vanjski Ø D	80 mm
Ø D ₂	78 mm
L ₂	255 mm

Prihvat	SK 50 A = 300
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 μm
Strategija rezanja	HPC
Vibracija	prigušen
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Specijalni ključ za trn Ø 32 mm	309840 32
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Specijalni ključ za trn Ø 50 mm	309840 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
	308610 50

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
---	-----------

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
---	-----------

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
---	-----------

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
---	-----------

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
---	-----------