

**Garant****Lepezasti valjak za poliranje od filca Drška Ø 6 mm, tip: ZY4020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	552213 ZY4020
GTIN	4045197723017
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Filc u obliku lepeze raspoređen oko drške.

**Upotreba:**

Radovi poliranja povećane fleksibilnosti i mogućnosti prilagođavanja konturama. Primjenom aplikacije srednje tvrdoće i mekane izvedbe u nastavku moguće je proizvesti površine sjajne poput ogledala.

**Napomena:**

Lepeze / četke za poliranje od filca moraju se koristiti u kombinaciji s **pastama za brušenje i poliranje** poput br. 552250 / 555740. Preporučena brzina 5 –10 m/s.

Stupanj tvrdoće: mekano

Ø glave: 40 mm

Duljina glave: 20 mm

Ø drške: 6 mm

**Tehnički opis**

Ø glave	40 mm
Ø drške	6 mm

Duljina glave	20 mm
Stupanj tvrdoće	mekano
Vrsta proizvoda	Olovka za poliranje

---

**Pribor**

Kruta pasta za poliranje Unipol® boja WHITE	555740 WHITE
Kruta pasta za poliranje Unipol® boja BLUE	555740 BLUE
Pasta za brušenje SiC granulacija SiC paste za brušenje 280	552250 280
Pasta za brušenje SiC granulacija SiC paste za brušenje 150	552250 150
Kruta pasta za poliranje Unipol® boja DARKPINK	555740 DARKPINK