

**Brtveno sredstvo za navoje, 50 ml, oznaka proizvođača: 53-14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083322 53-14
GTIN	8029822036051
Razred artikla	08G

Opis**Izvedba:**

Ljepila zamjenjuju konoplju, brtvene trake i paste, otporna na plinove, tekućine, zrak, vodu, ulja, ugljikohidrate i mnoge kemijske proizvode. Potpuni **kontakt na gornjoj površini** jamči **100%-tnu zabrtvljenost**. Odvrtnje ili korekcije položaja prilikom montiranja prije otvrdnuća s uobičajenim alatom može se provesti u bilo koje vrijeme. Ostaci brtvenog sredstva ne začepljuju filtre i ventile.

Upotreba:

Srednje čvrstoće, brtva za hidrauliku i pneumatiku, neposredna nepropusnost pri niskim tlakovima, **bez oznake**.

Napomena:

Navojne dijelove prije postavljanja brtvenog sredstva očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392.

Tehnički opis

za veličine navoja col	3/4 col
Oznaka proizvođača	53-14
Funkcionalna čvrstoća prema	1 - 3 h

minimalni moment odvajanja	8 - 12 Nm
za veličine navoja M do	M20
Temperatura skladištenja	10 - 25 °C
Dinamična viskoznost	430 - 630 mPas
za vrstu navoja	Svi
maksimalna dimenzija pukotina	0,15 mm
Količina punjenja	50 ml
Oblik	tekuće
Čvrstoća prema	10 - 20 min
Kemijska baza	anaerobni metakrilat
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
Plamište	100 °C
prikladno za materijal	Metal
Boja	smeđa
Temperatura na području primjene	-55 - 150 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje	12 mjesec
Demontaža	s posebnim alatom
Razred čvrstoće	srednje čvrsta
Gustoća	1,1 g/cm ³
Atribut imena proizvoda	50 ml
Vrsta proizvoda	Sredstvo za brtvljenje

Pribor

Sprej za čišćenje i odmašćivanje broj proizvoda 7061	083391 7061
Sprej za čišćenje i odmašćivanje broj proizvoda 7063	083392 7063