

Garant GRIDLINE

**Udubljeno podnožje, visina podnožja: 900mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 927040 900    |
| GTIN           | 4062406107857 |
| Razred artikla | 9GG           |

**Opis****Izvedba:**

Od čelične cijevi, široko 50 mm, s poprečnim podupiračem i pričvršćivanjem za podešavanje visine u rasteru od 25 mm. Podnožje s plastičnim zaštitama koje ne oštećuju pod. S utorima za kabel – omogućuju jednostavno i stručno usmjeravanje medijskih kabela / kabela.

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Podnožjima bez stražnje stijenke ili korpusa potrebni su potporni limovi br. 927122 za učvršćivanje. Udubljena podnožja ne smiju se pretvoriti u pokretna podnožja. Spojeni radni stolovi moraju se obavezno osigurati od prevrtanja.

**Tehnički opis**

|        |        |
|--------|--------|
| Visina | 900 mm |
| širina | 50 mm  |
| Težina | 6,9 kg |
| Dubina | 475 mm |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| prikladno za dubinu ploče | 750 mm  |
| Izvedba konstrukcije      | Konstrukcija od čelične cijevi                                    |
| Debljina materijala       | 1,5 mm  |
| Odabir boje               | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta proizvoda           | Podnožje  |

---

## Pribor

|  |            |
|--|------------|
| Poravnač visine za radioničke stolove GridLine tip M12 | 927090 M12 |
| Klizno podnožje, 2-dijelni set tip 2                   | 927092 2   |