

Garant GRIDLINE

Udubljeno podnožje, visina podnožja: 800mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927040 800
GTIN	4062406107840
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Od čelične cijevi, široko 50 mm, s poprečnim podupiračem i pričvršćivanjem za podešavanje visine u rasteru od 25 mm. Podnožje s plastičnim zaštitama koje ne oštećuju pod. S utorima za kabel – omogućuju jednostavno i stručno usmjeravanje medijskih kabela / kabela.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Podnožjima bez stražnje stijenke ili korpusa potrebni su potporni limovi br. 927122 za učvršćivanje. Udubljena podnožja ne smiju se pretvoriti u pokretna podnožja. Spojeni radni stolovi moraju se obavezno osigurati od prevrtanja.

Tehnički opis

širina	50 mm
Visina	800 mm
prikladno za dubinu ploče	750 mm
Težina	6,3 kg

Dubina	475 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala	1,5 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Podnožje

Pribor

Poravnač visine za radioničke stolove GridLine tip M12	927090 M12
Klizno podnožje, 2-dijelni set tip 2	927092 2