

Garant GRIDLINE

**Udubljeno podnožje uklj. ručno podešavanje visine, visina podnožja: 900mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927042 900
GTIN	4062406107871
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Od čelične cijevi, široko 50 mm, s poprečnim podupiračem i pričvršćivanjem za podešavanje visine u rasteru od 25 mm. Podnožje s plastičnim zaštitama koje ne oštećuju pod. S utorima za kabel – omogućuju jednostavno i stručno usmjeravanje medijskih kabela / kabela.

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Podnožjima bez stražnje stijenke ili korpusa potrebni su potporni limovi br. 927122 za učvršćivanje. Udubljena podnožja ne smiju se pretvoriti u pokretna podnožja. Spojeni radni stolovi moraju se obavezno osigurati od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Područje podešavanja visine	900 - 1050 mm
širina	50 mm
prikladno za dubinu ploče	750 mm
Dubina	475 mm

Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala	1,5 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Podnožje

---

## Pribor

Poravnač visine za ručno podešavanje visine tip M10	927091 M10
Udubljeno podnožje visina podnožja 900 mm	927040 900
Ručno podešavanje visine Podešavanje visine 150 mm	927080 150