


Garant GRIDLINE

Bočna perforirana stijenka, visina: 650mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927165 650
GTIN	4062406212377
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Bočna stijenka kao potpora za podnožje od kantiranog čeličnog lima, s perforacijama 9 x 9 mm u rešetki od 37 mm, za prihvat Easyfix kuka i držača, i perforiranih ploča.

Odgovara:

Radionički stolovi visine 950 mm, podnožje visine 900 mm i 750 mm.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Nije dopušteno montiranje na radioničke stolove s voznom jedinicom na strani s ručkom.

Tehnički opis

Težina	3 kg
Visina	650 mm
širina	500 mm
Debljina materijala	1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm

Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Bočna oplata