

Garant GRIDLINE

Korpus 16G s ladicama, 12×20G, visina / broj ladica: 300/3**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927300 300/3
GTIN	4062406108137
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. **Aluminijske ručke** sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 50, 75, 100

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Tehnički opis

Korisna širina ladica	300 mm
Broj vrata	0
Težina	30,6 kg
Korisna površina ladice u G	12×20
Korisna širina ladica u G	12
Dubina	650 mm

Broj ladica	3
širina	400 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Korisna površina za ladice	225 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Korisna širina	350 mm
Korisna visina	225 mm
Visina	300 mm
Prednja visina ladica	50 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	12x20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

Pribor

Ladica Prednja visina ladice 50 mm	927500 50
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927500 75
Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927500 100
Korpus 16G, za individualno opremanje ladicama visina 300 mm	927412 300

Završne kapice za ručke 20 komada tip 10

951025 10

Maska za bravu za GridLine tip KO21

914227 KO21