

Garant GRIDLINE

**Korpus 16G s ladicama, 12×20G, visina / broj ladica: 300/2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927300 300/2
GTIN	4062406108120
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. **Aluminijske ručke** sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladica mm: 75, 150

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Tehnički opis**

Težina	24,7 kg
Visina	300 mm
Dubina	650 mm
Broj vrata	0
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	150 mm

širina	400 mm
Korisna površina za ladice	225 mm
Korisna širina ladica	300 mm
Korisna visina	225 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Broj ladica	2
Korisna površina ladice u G	12×20
Korisna širina	350 mm
Korisna širina ladica u G	12
Korisna dubina ladica u G	20
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	12×20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

## Pribor

Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927500 150
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927500 75
Korpus 16G, za individualno opremanje ladicama visina 300 mm	927412 300
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Završne kapice za ručke20 komada tip 10	951025 10