

Garant GRIDLINE

Korpus 16G s ladicama, 12×20G, visina / broj ladica: 400/4**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927300 400/4
GTIN	4062406108151
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. **Aluminijske ručke** sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 75, 75, 100

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Tehnički opis

Dubina	650 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Broj vrata	0
Korisna visina	325 mm
Korisna površina za ladice	325 mm

Visina	400 mm
Korisna širina ladica u G	12
Korisna dubina ladica	500 mm
Broj ladica	4
Korisna površina ladice u G	12×20
Težina	40 kg
Korisna širina ladica	300 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Korisna širina	350 mm
širina	400 mm
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	12×20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

Pribor

Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927500 100
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927500 75
	927412 400

Korpus 16G, za individualno opremanje ladicama visina
400 mm

Završne kapice za ručke 20 komada tip 10

951025 10

Maska za bravu za GridLine tip KO21

914227 KO21