

Garant GRIDLINE

**Korpus 16G s vratima koja se otvaraju s desne strane / ladicama, 12×20G, visina / broj ladic: 900/3****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 927305 900/3  |
| GTIN           | 4062406108342 |
| Razred artikla | 9GG           |

**Opis****Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. **Aluminijske ručke** sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Vrata se otvaraju s desne strane.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladica mm: 75, 75, 100

Visina vrata mm: 525

Broj polica podesive visine: 1

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Napomena:**

Vel. 600 i 700 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.

**Tehnički opis**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Korisna površina za ladice | 250 mm |
|----------------------------|--------|

|   |  |
|---|--|
| Dubina  | 650 mm   |
| Broj ladica                                       | 3  |
| Visina vrata                                      | 525 mm   |
| Graničnik   | desno  |
| Korisna širina ladica                             | 300 mm   |
| Prednja visina ladica                             | 75 mm  |
| Prednja visina ladica                             | 100 mm   |
| Prednja visina ladica                             | 75 mm  |
| Korisna dubina ladica                             | 500 mm   |
| Korisna dubina ladica u G                         | 20   |
| Vrata, korisna visina                             | 525 mm   |
| širina  | 400 mm   |
| Korisna širina                                    | 350 mm   |
| Težina  | 50,7 kg  |
| Korisna površina ladice u G                       | 12×20  |
| Broj vrata  | 1  |
| Korisna širina ladica u G                         | 12   |
| Visina  | 900 mm   |
| Debljina materijala                               | 1 mm   |
| Nosivost ladice/izvlačne police                   | 75 kg  |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 %  |
| Kut otvaranja vrata                               | 180 stupanj  |
| Cilindrična brava sa zatikom                      | modularni utični uložak  |
| Odabir boje                                       | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut imena proizvoda                           | 12×20G   |
| Vrsta proizvoda                                   | Kućište radne klupe  |

---

## Pribor

---

|   |                |
|---|----------------|
| Ladica Prednja visina ladice 75 mm  | 927500 75      |
| Ladica Prednja visina ladice 100 mm   | 927500 100     |
| Pomična ručka za GridLine tip KO12  | 914226 KO12    |
| Korpus 16G s vratima koja se otvaraju s desne strane, za individualno opremanje ladicama visina / visina vrata 900/525 mm | 927420 900/525 |
| Završne kapice za ručke 20 komada tip 10  | 951025 10      |
| Maska za bravu za GridLine tip KO21   | 914227 KO21    |