

Garant GRIDLINE

Korpus 16G s vratima koja se otvaraju s desne strane / ladicama, 12×20G, visina / broj ladica: 800/2**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927305 800/2
GTIN	4062406108328
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. **Aluminijske ručke** sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Vrata se otvaraju s desne strane.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 75

Visina vrata mm: 525

Broj polica podesive visine: 1

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Vel. 600 i 700 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.

Tehnički opis

Graničnik	desno
-----------	-------

Broj ladica	2
Korisna površina za ladice	150 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Broj vrata	1
Dubina	650 mm
Korisna širina	350 mm
Visina vrata	525 mm
Korisna površina ladice u G	12×20
Korisna dubina ladica	500 mm
Vrata, korisna visina	525 mm
Visina	800 mm
Korisna širina ladica u G	12
Korisna širina ladica	300 mm
Korisna dubina ladica u G	20
širina	400 mm
Težina	41,3 kg
Debljina materijala	1 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	12×20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

Pribor

Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927500 75
Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Korpus 16G s vratima koja se otvaraju s desne strane, za individualno opremanje ladicama visina / visina vrata 800/525 mm	927420 800/525
Završne kapice za ručke 20 komada tip 10	951025 10
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21