

HOLEX**Perforirani brusni čepovi, konični Ø držača 6 mm, najveći Ø x duljina glave: 36X60mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	553830 36X60
GTIN	4045197722942
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

S utorima, elastični gumeni korpus s čeličnom drškom. Prebrušena površina omotača za preciznu rotaciju.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	13500 min ⁻¹
najveći Ø	36 mm
Najmanji Ø	22 mm
Ø glave	5 mm
Duljina glave	60 mm
Opis oblika	konusni
Ø drške	6 mm
Materijal nosača	elastično gumeno tijelo
Vrsta proizvoda	Nosač brusnog tuljka

