

Garant GRIDLINE

Korpus ladice 16G, pomični, 12×20G, visina kućišta, mm / broj ladica: 500/3**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927315 500/3
GTIN	4062406108403
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. **Aluminijske ručke** sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.

S crnom policom od ABS plastike i dvokomponentnim pomičnim ručkama Haptoprene®. S po dva zakretna i fiksna kotačića s kugličnim ležajem (zakretni kotačići s kočnicom za kotačić i glavu kotačića), Ø 125mm, s prevlakom od poliuretana koja ne ostavlja tragove, minimalnim otporom pri kotrljanju, niskom razinom buke prilikom vožnje i sa zaštitom za kotačiće. Ladice sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. S centralnim zaključavanjem zahvaljujući cilindričnoj bravi.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 100, 125, 200

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Nemojte gurati ispod radnih stanica s električnim podešavanjem visine br. 920301 – 920316.

Tehnički opis

Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
s trakom na odmatanje	da
Visina	700 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Površina za odlaganje	da
Broj vrata	0
Broj ladica	3
maksimalna nosivost	600 kg
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Dubina	740 mm
Materijal kotača	Poliuretanska prevlaka, ne ostavlja tragove
Bez ostavljanja tragova	da
Težina	47,6 kg
Korisna visina	425 mm
Korisna širina ladica	300 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
ComfortClose	ne
Podignuti ruba protiv prevrtanja	4-strano
Ø kotača	125 mm
širina	420 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Kućište ladice, visina	500 mm
Kućište ladice, dubina	650 mm
Kućište ladice, širina	400 mm
Kućište ladice, korisna visina	425 mm
Korisna širina ladica u G	12
Korisna dubina ladica u G	20

Korisna površina ladice u G	12×20
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Izvedba	mobilan
Izvedba	s ladicama
Kućište je gore otvoreno	ne
Korisna površina za ladice	425 mm
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	12×20G
Vrsta proizvoda	Ormar s ladicama na kotačićima za radionicu

Pribor

Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 125 mm	927505 125
Pojedinačno otključavanje ladica jednom rukom korisna širina ladice u G 12	951020 12
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 100 mm	927505 100
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 200 mm	927505 200
Korpus 16G, pokretni, za individualno opremanje ladicama visina korpusa 500 mm	927430 500
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21