

Garant GRIDLINE

Korpus 16G, prikladno za sklopivi uređaj / uređaj za podešavanje visine i stegu, visina: 800mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927321 800
GTIN	4062406108496
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus 16G stabilne čelične konstrukcije. Vrata se zaključavaju pomoću **cilindrične brave**. Ladicu nije moguće zaključati.

Prikladno za sklopivi uređaj i uređaj za podešavanje visine GARANT br. 967565 vel. 120 i stegu br. 967100 vel. 120 (nije u opsegu isporuke).

Lakiranje:

Korpus i korpus ladicu svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladicu i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladicu bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Tehnički opis

Težina	39,2 kg
Broj ladicu	1
širina	400 mm
Visina	800 mm

Dubina	650 mm
Korisna površina ladice u G	12×20
Korisna širina	280 mm
Korisna visina	570 mm
Korisna dubina	600 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Debljina materijala	1 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Podnožje

Pribor

Stega s preklopnim postoljem i namještanjem visine stega- širina čeljusti 120 mm	967565 120
Pojedinačno otključavanje ladica jednom rukom korisna širina ladice u G 12	951020 12
Paralelna stega širina čeljusti 120 mm	967100 120
Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12