

Garant GRIDLINE

**Korpus 16G, prikladno za sklopivi uređaj / uređaj za podešavanje visine i stegu, visina: 900mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927321 900
GTIN	4062406108502
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Korpus 16G stabilne čelične konstrukcije. Vrata se zaključavaju pomoću **cilindrične brave**. Ladicu nije moguće zaključati.

Prikladno za sklopivi uređaj i uređaj za podešavanje visine GARANT br. 967565 vel. 120 i stegu br. 967100 vel. 120 (nije u opsegu isporuke).

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladicu svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladicu i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladicu bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Tehnički opis**

širina	400 mm
Težina	42,3 kg
Broj ladicu	1
Dubina	650 mm

Visina	900 mm
Korisna površina ladice u G	12×20
Korisna širina	280 mm
Korisna dubina	600 mm
Korisna visina	670 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina materijala	1 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Podnožje

## Pribor

Stega s preklopnim postoljem i namještanjem visine stega- širina čeljusti 120 mm	967565 120
Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Paralelna stega širina čeljusti 120 mm	967100 120
Pojedinačno otključavanje ladica jednom rukom korisna širina ladice u G 12	951020 12