

Garant GRIDLINE

**Korpus 16G, u kompletu sa sklopivim uređajem / uređajem za podešavanje visine i stegom, visina: 700mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927320 700
GTIN	4062406108441
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Korpus 16G stabilne čelične konstrukcije. Vrata se zaključavaju pomoću **cilindrične brave**. Ladicu nije moguće zaključati.

Sa sklopivim uređajem i uređajem za podešavanje visine GARANT br. 967565 vel. 120 i stegom br. 967100 vel. 120.

**Plasman:**

Visina vrata mm: 625

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Tehnički opis**

Dubina	650 mm
Visina	700 mm
širina	400 mm

Težina	46,6 kg
Korisna širina	280 mm
Korisna visina	670 mm
Korisna dubina	600 mm
Debljina materijala	1 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Podnožje

## Pribor

Stega s preklopnim postoljem i namještanjem visine stega- širina čeljusti 120 mm	967565 120
Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Paralelna stega širina čeljusti 120 mm	967100 120