

Garant GRIDLINE

Korpus 16G, prikladan za sklopivi uređaj / uređaj za podešavanje visine i stegu, visina: 600mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927321 600
GTIN	4062406108472
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus 16G stabilne čelične konstrukcije. Vrata se zaključavaju pomoću **cilindrične brave**. Ladicu nije moguće zaključati.

Prikladan za sklopivi uređaj i uređaj za podešavanje visine GARANT br. 967565 vel. 120 i stegu br. 967100 vel. 120 (nije u opsegu isporuke).

Plasman:

Visina vrata mm: 525

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Tehnički opis

Težina	23,9 kg
širina	400 mm
Visina	600 mm

Dubina	650 mm
Korisna dubina	600 mm
Korisna širina	280 mm
Korisna visina	570 mm
Debljina materijala	1 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Podnožje

Pribor

Stega s preklopnim postoljem i namještanjem visine stega- širina čeljusti 120 mm	967565 120
Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Paralelna stega širina čeljusti 120 mm	967100 120