

Garant GRIDLINE

Korpus 16G, s modulima za struju i komprimirani zrak, visina: 900mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927325 900
GTIN	4062406108533
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus 16G stabilne čelične konstrukcije.

Opremljeno modulima za struju i komprimirani zrak: 2 × modul br. 928470 vel. DE250V/1, 1 × modul br. 928470 vel. AIR/S.

Plasman:

Moduli br. 928470: 2 × vel. DE250V/1; 1 × vel. AIR/S; 1 × vel. 0/3

Lakiranje:

Korpus i moduli svjetlosive boje RAL 7035. Fronte antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Moguće dodatno pojedinačno opremanje modulima br. 928470. Obratite pozornost na maksimalni broj modula.

Tehnički opis

širina	400 mm
Visina	900 mm
Dubina	650 mm
Težina	26,9 kg

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Nazivni napon	250 V
Vrsta utikača, ulaz	GST utični sustav
Broj utičnica tipa F	2
Tip utičnice	F
Debljina materijala	1 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Strujni modul

Pribor

Modul za struju i medije tip modula 0/2	928470 0/2
Modul za struju i medije tip modula AIR/S	928470 AIR/S
Modul za struju i medije tip modula 0/1	928470 0/1
Modul za struju i medije tip modula DE250V/1	928470 DE250V/1
Modul tip modula AIR/S	933913 AIR/S