

Garant GRIDLINE

Energetski korpus s namatačem crijeva, visina: 600mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927328 600
GTIN	4062406108588
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus 16G stabilne čelične konstrukcije.

Opremljeno s modulima za struju 2 × br. 928470 vel. DE250V/1, kolut za namatanje crijeva / kabela čvrsto je pričvršćen na dno korpusa. Dugi kolut za namatanje kabela 10 m. Dugi namatač crijeva 10 m.

Priključak NW 7,2 nazuvica i brza spojka. S brzozatvarajućom spojkom. Maks. tlak 12 bara.

Plasman:

Modul br. 928470: 2 × vel. DE250V/1; 1 × vel. 0/1

Lakiranje:

Korpus i moduli svjetlosive boje, RAL 7035, prednja strana antracit boje, RAL 7016 **praškasto lakirano.**

Napomena:

Moguće dodatno pojedinačno opremanje modulima br. 928470. Obratite pozornost na maksimalni broj modula.

Tehnički opis

Visina	600 mm
Težina	25,4 kg

Dubina	650 mm
širina	400 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Nazivni napon	250 V
Vrsta utikača, ulaz	GST utični sustav
Broj utičnica tipa F	2
Tip utičnice	F
Debljina materijala	1 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Strujni modul

Pribor

Modul za struju i medije tip modula 0/1	928470 0/1
Modul za struju i medije tip modula DE250V/1	928470 DE250V/1