

Garant GRIDLINE

**Korpus 16G, s modulima za struju i komprimirani zrak, visina: 800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927325 800
GTIN	4062406108526
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Korpus 16G stabilne čelične konstrukcije.

Opremljeno modulima za struju i komprimirani zrak: 2 × modul br. 928470 vel. DE250V/1, 1 × modul br. 928470 vel. AIR/S.

**Plasman:**

Moduli br. 928470: 2 × vel. DE250V/1; 1 × vel. AIR/S; 1 × vel. 0/3

**Lakiranje:**

Korpus i moduli svjetlosive boje RAL 7035. Fronte antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Moguće dodatno pojedinačno opremanje modulima br. 928470. Obratite pozornost na maksimalni broj modula.

**Tehnički opis**

Dubina	650 mm
Težina	25,2 kg
širina	400 mm
Visina	800 mm

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Broj utičnica tipa F	2
Vrsta utikača, ulaz	GST utični sustav
Nazivni napon	250 V
Tip utičnice	F
Debljina materijala	1 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Strujni modul

## Pribor

Modul za struju i medije tip modula 0/1	928470 0/1
Modul za struju i medije tip modula AIR/S	928470 AIR/S
Modul za struju i medije tip modula 0/2	928470 0/2
Modul za struju i medije tip modula DE250V/1	928470 DE250V/1
Modul tip modula AIR/S	933913 AIR/S