

Garant GRIDLINE

Energetski korpus s kolutom za namatanje kabela, visina: 600mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927327 600
GTIN	4062406108540
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus 16G stabilne čelične konstrukcije.

Opremljeno s modulima za struju 2 × br. 928470 vel.DE250V/1, kolut za namatanje crijeva / kabela čvrsto je pričvršćen na dno korpusa. Dugi kolut za namatanje kabela 10 m. Dugi namatač crijeva 10 m.

Plasman:

Modul br. 928470: 2 × vel. DE250V/1; 1 × vel. 0/1

Lakiranje:

Korpus i moduli svjetlosive boje, RAL 7035, prednja strana antracit boje, RAL 7016 **praškasto lakirano.**

Napomena:

Moguće dodatno pojedinačno opremanje modulima br. 928470. Obratite pozornost na maksimalni broj modula.

Tehnički opis

Težina	25,4 kg
Visina	600 mm

Dubina	650 mm
širina	400 mm
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode	Kategorija 2 (K2) prema BGI
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Nazivni napon	250 V
Vrsta utikača, ulaz	GST utični sustav
Broj utičnica tipa F	2
Tip utičnice	F
Debljina materijala	1 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Strujni modul

Pribor

Modul za struju i medije tip modula 0/1	928470 0/1
Modul za struju i medije tip modula DE250V/1	928470 DE250V/1