



## Stezna glava za ER čahure oblik AD, SK 40 A = 100, za veličinu ER čahura: 40



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300505 40
GTIN	4062406109325
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni. S Balluffchip provrtom.

#### HOLEX –

izbalansirane precizne stezne matice HOLEX (G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>, sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>).

#### Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

#### Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

#### Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 3 - 26 mm

Vanjski Ø D: 63 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 40

Rezervna matica HOLEX br. 309580: 40

### Tehnički opis

Rezervna matica HOLEX br. 309580	40
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	40

Vanjski Ø D	63 mm
Stezni raspon	3 - 26 mm
Prihvat	SK 40 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308990 16
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309380 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm	309040 24
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309380 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308990 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308992 14
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309379 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308990 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308990 12
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 25 mm	309380 25

ET stezna čahura s radialnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnanje nazivni stezni Ø d 11 mm	309449 11
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 40	309617 40
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 13 mm	309379 13
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309419 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308992 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	309040 14
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309379 5
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 25 mm	309381 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 22 mm	308990 22
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308990 11
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 18 mm	309379 18
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309381 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 21 mm	308990 21
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 15 mm	309379 15
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309419 14
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 22 mm	309379 22
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309379 4
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 16 mm	309434 16
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 20 mm	309379 20
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm	309434 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 25 mm	309419 25
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309380 20
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 26 mm	309379 26
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 19 mm	309379 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	309040 9
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309380 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	308992 18
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309381 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308990 4
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309380 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 23 mm	309040 23
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308992 20
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308992 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	309040 17
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 23 mm	309379 23
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308992 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 21 mm	309040 21
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	309040 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	309040 20
	309449 10

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 10 mm

ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
Momentni ključ s dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm	656050 200
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 14 mm	309449 14
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	308990 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308990 7
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 12 mm	309379 12
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 16 mm	309379 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308990 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308990 8
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309449 6
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm	309449 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm	308990 25
Garnitura ER čahura od 23 dijela, 4-26 mm	309028
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309419 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	309040 13
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 21 mm	309379 21
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309379 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	309040 4
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309449 4,5
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40

Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 14 mm	309379 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309419 20
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 22 mm	309419 22
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	309040 6
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
ER stezna matica High Speed za ER 40	309610 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm	308990 24
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308992 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 23 mm	308990 23
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 11 mm	309379 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	309040 10
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308992 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm	309040 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm	308990 26
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 25 mm	309379 25
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 12 mm	309449 12
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 9 mm	309449 9
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309380 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	308990 20
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309419 7
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 9 mm	309379 9
	309449 5

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm

ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 22 mm	309380 22
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309419 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 14 mm	309434 14
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 24 mm	309379 24
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	309040 11
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm	309040 26
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309380 10
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 17 mm	309379 17
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 7 mm	309449 7
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309381 16
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309434 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309434 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	309040 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	309040 5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309419 11
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309240
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308990 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309040 12

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309419 18
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 16 mm	309449 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	309040 18
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 10 mm	309379 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308990 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309040 19
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309434 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308990 13
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 40	309612 40
Garnitura ER čahura od 23 dijela, 4-26 mm	309320
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	309040 8
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm	309379 6
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309380 8
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 8 mm	309449 8
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
ER stezna matica za ER 40	309580 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 25 mm	308992 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308990 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	308990 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	309040 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 22 mm	308992 22
	309419 12



ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm

309419 16

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 22 mm

309040 22

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm

309434 6

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm

309419 8

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm

308990 17

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 8 mm

309379 8

ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm

309381 20