



Stezna glava za ER čahure oblik AD, SK 40 A = 100, za veličinu ER čahura: 32



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300505 32
GTIN	4062406109318
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.

HOLEX –

izbalansirane precizne stezne matice HOLEX (G6,3 / 18000 min⁻¹, sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min⁻¹).

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 2 - 20 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm

Vanjski Ø D: 50 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 32

Rezervna matica HOLEX br. 309580: 32

Tehnički opis

Vanjski Ø D	50 mm
-------------	-------

Rezervna matica HOLEX br. 309580	32
Stezni raspon	2 - 20 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	32
Stezni $\varnothing D_1$	2-20 mm
Prihvat	SK 40 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm	309024
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Garnitura ER čahura HP s brtvom (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ER stezni ključ za ER steznu glavu 32	309680 32
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm s brtvom	309284
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Garnitura ER čahura HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Momentni ključ s dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm	656050 200
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309240
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm	309280
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm s brtvom i rashladnim kanalom	309285
	308610 40

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40

Garnitura ER čahura od 8 dijelova, 4-16, 20 mm s brtvom

309026

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40

308605 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308615 40

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40

308625 40