



## Stezna glava za ER čahure oblik AD, SK 40 A = 160, za veličinu ER čahura: 16



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300535 16
GTIN	4062406109332
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni. S Balluffchip provrtom.

#### HOLEX –

izbalansirane precizne stezne matice HOLEX (G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>, sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>).

#### Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

#### Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

#### Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 0,5 - 10 mm

Vanjski Ø D: 28 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 16

Rezervna matica HOLEX br. 309580: 16

### Tehnički opis

Vanjski Ø D	28 mm
Rezervna matica HOLEX br. 309580	16
Stezni raspon	0,5 - 10 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	16
Prihvat	SK 40 A = 160
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308920 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308901 10
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 16	309612 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308921 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308922 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308906 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308920 2
ER stezna matica High Speed za ER 16	309610 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308906 10
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309403 3,5
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308906 7

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	308922 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309403 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309402 4
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 16	309617 16
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308922 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308901 1
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308901 1,5
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm s brtvom i rashladnim kanalom	309165
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309403 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308920 5
Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm	613300 25
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	308922 5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308922 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308906 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308920 9
	308630 40

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm)  
prikladno za strmi konus 40

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen  
prikladno za strmi konus 40

308720 40

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm

308906 5

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen  
prikladno za strmi konus 40

308700 40

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40

308740 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za  
strmi konus 40

308615 40

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus  
40

308650 40

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm

308901 8

Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm

309160

Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308795 40

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm

308901 7

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus  
40

308605 40

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm

308906 4

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim  
kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm

309404 6

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom  
kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm

309425 3,5

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu  
kratkog konusa 40

308830 40

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm

308901 6

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4  
mm

309403 4

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i  
razvrtnje nazivni stezni Ø d 2,8 mm

309445 2,8

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni  
stezni Ø d 6 mm

308922 6

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9  
mm

309402 9

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309402 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309403 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308921 5
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309402 8
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308901 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308901 2
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3 mm	309445 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308901 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308906 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308920 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308920 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308921 9
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 2 mm	309445 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308921 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308920 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308921 10

Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308901 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308920 1
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308921 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309404 8
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309240
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308901 4
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm	309445 4
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309425 6
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309403 9
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309445 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308920 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308922 4
Momentni ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 16	309745 16
ER stezna matica za ER 16	309580 16
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308922 10
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309445 6

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308921 4
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309402 7
Momentni ključ s dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm	656050 200
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308906 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309404 7
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309402 2,8
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm s brtvom	309164
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309012
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308921 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308920 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309402 3,5
Garnitura ER čahura od 6 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm s brtvom	309014
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309403 2,8