

HOLEX**Stezna glava za ER čahure oblik AD, SK 40 A = 100, za veličinu ER čahura: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300505 25
GTIN	4062406108700
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.

HOLEX –

izbalansirane precizne stezne matice HOLEX (G6,3 / 18000 min⁻¹, sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min⁻¹).

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 1 - 16 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm

Vanjski Ø D: 42 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 25

Rezervna matica HOLEX br. 309580: 25

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
----------------------------	--------

Vanjski Ø D	42 mm
Rezervna matica HOLEX br. 309580	25
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	25
Stezni raspon	1 - 16 mm
Stezni Ø D ₁	1-16 mm
Prihvat	SK 40 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 25	309617 25
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309413 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309375 14
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
ET stezna čahura s radialnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 8 mm	309447 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308960 5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 10 mm	309373 10
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308960 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309411 9
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm	309373 2
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308946 14
ER stezni ključ za ER steznu glavu 25	309680 25
ER stezna matica High Speed za ER 25	309610 25
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 13 mm	309373 13
Garnitura ER čahura HP s brtvom (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308959 5
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm	309373 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309411 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308941 6
Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 4-16 mm s brtvom	309022
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308941 3
Momentni ključ s dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm	656050 200
ET stezna čahura s radialnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 7 mm	309447 7
Momentni ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 25	309745 25
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	308962 5
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
	309413 8

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim
kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm 308941 14

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen
prikladno za strmi konus 40

308720 40

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim
kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm

309413 11

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim
kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm

309413 7

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za
strmi konus 40

308806 40

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d
11 mm

309409 11

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i
razvrtanje nazivni stezni Ø d 10 mm

309447 10

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni
stezni Ø d 13 mm

308962 13

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm

308941 5

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim
kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm

309413 9

ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni
Ø d 4 mm

309375 4

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm

308941 2

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni
stezni Ø d 10 mm

308962 10

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni
stezni Ø d 8 mm

308962 8

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm

308960 8

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm

308959 10

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm

308960 9

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm

308941 8

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom
kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm

309430 7

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm

308946 15

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309411 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308959 11
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309374 8
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309373 5
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309374 10
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309375 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308960 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308959 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309409 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308959 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308960 2
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308959 4
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309373 3
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309430 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308960 15
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308962 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308941 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308946 8
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309375 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308959 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308960 13

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308959 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308946 4
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 25	309612 25
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 9 mm	309447 9
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309373 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308959 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308959 8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309430 2,8
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308941 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309413 4,5
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308959 16
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308962 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308960 7
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309430 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309409 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308946 9
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309411 7

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308941 13
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3 mm	309447 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309409 12
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	309374 15
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309409 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309411 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308946 11
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	308962 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308946 3
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308962 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308946 16
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 9 mm	309373 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309411 12
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	308962 11
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308962 9
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309240
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 8 mm	309373 8
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309447 5
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm s brtvom	309244
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309374 11

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308941 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 14 mm	309373 14
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309375 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308959 15
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309447 4,5
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309374 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308946 7
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308941 15
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309375 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309409 14
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309374 9
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 11 mm	309373 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308960 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308946 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308960 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309411 11
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ER stezna matica za ER 25	309580 25
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	308962 15
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308959 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308941 7

ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309374 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309413 6
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309409 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308960 16
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309373 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309409 10
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	308962 12
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	309374 13
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm s brtvom i rashladnim kanalom	309245
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308959 3
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 15 mm	309373 15
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308946 5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309430 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308960 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309409 16
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309374 3
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 16 mm	309373 16
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309374 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308941 11

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308960 11
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308946 10
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308960 4
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309374 5
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309374 16
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	308962 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308941 12
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	308962 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308946 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308941 16
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309430 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308946 13
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309374 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309413 12
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309447 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309411 10
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309374 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309413 14
	309411 8

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 12 mm

309373 12

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm

309447 4