



Stezna glava za ER čahure oblik AD, SK 40 A = 160, za veličinu ER čahura: 40



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300535 40
GTIN	4062406109363
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni. S Balluffchip provrtom.

HOLEX –

izbalansirane precizne stezne matice HOLEX (G6,3 / 18000 min⁻¹, sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min⁻¹).

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 3 - 26 mm

Vanjski Ø D: 63 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 40

Rezervna matica HOLEX br. 309580: 40

Tehnički opis

Stezni raspon	3 - 26 mm
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	40
Vanjski Ø D	63 mm

Rezervna matica HOLEX br. 309580	40
Prihvat	SK 40 A = 160
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	309040 14
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308990 4
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309434 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	309040 16
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309040 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	308990 18
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 10 mm	309449 10
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309240
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	309040 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308992 20
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308990 15
	309449 12

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 12 mm

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308990 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308992 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308992 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308990 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 22 mm	309419 22
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 23 mm	309040 23
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	309040 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm	308990 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308990 12
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 16 mm	309434 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 25 mm	309419 25
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 8 mm	309449 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308992 16
ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm	309040 24
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308990 7
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 7 mm	309449 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 25 mm	308992 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	308990 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	309040 10
ER stezna matica za ER 40	309580 40
	309434 6

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 23 mm	308990 23
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 11 mm	309449 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	309040 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 22 mm	309040 22
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	309040 13
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309419 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	308990 17
Momentni ključ s dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm	656050 200
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm	308990 24
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308990 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 21 mm	309040 21
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308992 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309419 12
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 14 mm	309449 14
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309434 9
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm	309434 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 22 mm	308990 22
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	309040 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308990 5

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308990 14
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	309040 15
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309419 14
Garnitura ER čahura od 23 dijela, 4-26 mm	309320
Garnitura ER čahura od 23 dijela, 4-26 mm	309028
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 40	309617 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308990 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309419 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309419 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 21 mm	308990 21
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309434 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	309040 17
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309419 18
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309449 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308992 6
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309449 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309040 12
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309449 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	308990 19
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308992 14
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308990 13
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 9 mm	309449 9
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309419 8
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	309040 18
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 16 mm	309449 16
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 14 mm	309434 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	309040 8
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308990 6
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm	309040 25
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309419 11

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309419 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	309040 20
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	308992 18
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 22 mm	308992 22
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309419 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm	308990 26
ET stezna čahura s radialnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm	309449 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308990 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309419 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	309040 7
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 40	309612 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	309040 4
ER stezna matica High Speed za ER 40	309610 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm	309040 26