

HOLEX**Držač sa SK drškom za alate s MK drškom s klinom, oblik AD, BT 40, MK unutarnji: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303082 4
GTIN	4062406109240
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Iznutra i izvana brušeno.

Upotreba:

Za stezanje alata s MK drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806.

Točnost rotacije: $\leq 8 \mu\text{m}$

Duljina izboja A-dimenzija: 95 mm

Vanjski \varnothing D: 48 mm**Tehnički opis**

Vanjski \varnothing D	48 mm
Duljina izboja A-dimenzija	95 mm
Prihvat	BT 40
Standard	DIN 6383
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	AD

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 8 μm
Vrsta proizvoda	Prihvatni adapter

Pribor

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308780 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak Hurco 60° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308803 40
Povlačni vijak Hurco 60° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308804 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
Povlačni vijak Hurco 90° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308805 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40

