

HOLEX**Držač sa SK drškom za alate s MK drškom s klinom, oblik AD, BT 50, MK unutarnji: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303087 2
GTIN	4062406109264
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Iznutra i izvana brušeno.

Upotreba:Za stezanje alata s **MK drškom**.**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308760 – 308806.

Točnost rotacije: $\leq 8 \mu\text{m}$

Duljina izboja A-dimenzija: 60 mm

Vanjski \varnothing D: 32 mm**Tehnički opis**

Vanjski \varnothing D	32 mm
Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
Prihvat	BT 50
Standard	DIN 6383
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339

Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 8 μm
Vrsta proizvoda	Prihvatni adapter

Pribor

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308780 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50