



## Držać sa SK drškom za alate s MK drškom s navojem, oblik A, BT 40, MK unutarnji: 3



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303092 3
GTIN	4062406109301
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

Iznutra i izvana brušeno.

#### Upotreba:

Za stezanje alata s MK drškom.

#### Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806.

Točnost rotacije:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Duljina izboja A-dimenzija: 70 mm

Vanjski  $\varnothing$  D: 40 mm

### Tehnički opis

Vanjski $\varnothing$ D	40 mm
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Prihvat	BT 40
Standard	DIN 6383
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	A

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 8 μm
Vrsta proizvoda	Prihvatni adapter

## Pribor

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak Hurco 90° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308805 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak Hurco 60° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308803 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308780 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak Hurco 60° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308804 40

