



Držać sa SK drškom za alate s MK drškom s klinom, oblik AD, BT 40, MK unutarnji: 3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303082 3
GTIN	4062406109233
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Iznutra i izvana brušeno.

Upotreba:

Za stezanje alata s MK drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806.

Točnost rotacije: $\leq 8 \mu\text{m}$

Duljina izboja A-dimenzija: 70 mm

Vanjski \varnothing D: 40 mm

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Vanjski \varnothing D	40 mm
Prihvata	BT 40
Standard	DIN 6383
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	AD

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 8 μm
Vrsta proizvoda	Prihvatni adapter

Pribor

Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308780 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Hurco 60° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308803 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak Hurco 90° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308805 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak Hurco 60° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308804 40

