



## Držač sa SK drškom za alate s MK drškom s navojem, oblik A, BT 50, MK unutarnji: 2



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303097 2
GTIN	4062406109424
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

Iznutra i izvana brušeno.

#### Upotreba:

Za stezanje alata s MK drškom.

#### Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806.

Točnost rotacije:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Duljina izboja A-dimenzija: 60 mm

Vanjski  $\varnothing$  D: 32 mm

### Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
Vanjski $\varnothing$ D	32 mm
Prihvat	BT 50
Standard	DIN 6383
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339

Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 8 μm
Vrsta proizvoda	Prihvatni adapter

## Pribor

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308780 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50