



Stezna glava za ER čahure oblik AD, SK 50 A = 100, za veličinu ER čahura: 16



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300585 16
GTIN	4062406109547
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni. S Balluffchip provrtom.

HOLEX –

izbalansirane precizne stezne matice HOLEX (G6,3 / 18000 min⁻¹, sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min⁻¹).

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 0,5 - 10 mm

Vanjski Ø D: 28 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 16

Rezervna matica HOLEX br. 309580: 16

Tehnički opis

Rezervna matica HOLEX br. 309580	16
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	16

Stezni raspon	0,5 - 10 mm
Vanjski Ø D	28 mm
Prihvat	SK 50 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308921 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308920 2
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309402 9
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm	309445 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309403 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308922 7
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308920 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309445 2,8

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308901 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308901 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308920 3
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308921 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308921 8
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3 mm	309445 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309402 3,5
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309445 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308906 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308901 8
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 16	309617 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308921 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309403 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308901 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308906 8
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309402 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308901 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308906 3
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309404 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308920 5

ET stezna čahura s radialnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnanje nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309402 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308921 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308901 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308920 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309402 4,5
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308922 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309425 6
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	308922 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308920 1
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309403 4
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308922 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308920 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309402 7
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308901 7
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
	309445 6

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50

308610 50

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm

308922 5

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm

308922 9

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50

308830 50

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3,5 mm

309404 3,5

ER stezna matica za ER 16

309580 16

Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm

613300 25

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm

309403 3,5

ER stezna matica High Speed za ER 16

309610 16

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm

309404 8

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm

309403 4,5

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm

308922 8

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm

308906 7

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

308615 50

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

308650 50

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 2 mm

309445 2

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm

309404 7

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm

309402 6

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309425 2,8
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308921 9
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308901 9
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 16	309612 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308906 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308920 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309403 7
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Momentni ključ s dvosmjernom račnom maks. stezni moment 200 Nm	656050 200
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308901 1
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308920 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309403 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308921 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308921 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308906 4
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309403 2,8

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308922 4
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308920 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308906 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308906 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308901 10