

**HOLEX****Stezna glava za ER čahure oblik AD, SK 50 A = 100, za veličinu ER čahura: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300585 40
GTIN	4062406109608
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni. S Balluffchip provrtom.

**HOLEX –**

izbalansirane precizne stezne matice HOLEX (G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>, sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>).

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

**Dio isporuke:**

Uključuje steznu maticu.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 3 - 26 mm

Vanjski Ø D: 63 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 40

Rezervna matica HOLEX br. 309580: 40

**Tehnički opis**

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	40
Vanjski Ø D	63 mm

Stezni raspon	3 - 26 mm
Rezervna matica HOLEX br. 309580	40
Prihvat	SK 50 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308992 20
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309419 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	309040 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	309040 5
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 12 mm	309449 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 22 mm	309419 22
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309449 4,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309419 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	309040 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	309040 11
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm	309449 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309419 20
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309434 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308990 8
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	308990 17
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309434 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309419 11
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 22 mm	308992 22
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308992 8
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	308990 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309040 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308990 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	309040 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308990 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308992 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	309040 6
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 16 mm	309449 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308990 5

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309449 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308990 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 21 mm	308990 21
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309419 12
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	309040 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309419 18
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309419 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309419 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308990 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308990 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	308990 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308990 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm	308990 24
ER stezna matica High Speed za ER 40	309610 40
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309434 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	309040 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 23 mm	308990 23
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm	309434 12
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 7 mm	309449 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	308990 18

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 23 mm	309040 23
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308992 14
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 8 mm	309449 8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 16 mm	309434 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	309040 17
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 21 mm	309040 21
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	309040 20
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309419 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308990 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm	308990 26
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm	309040 24
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	308992 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309040 12
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 22 mm	309040 22
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309419 8
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 10 mm	309449 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308992 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308992 6
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	309040 4
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50

ER stezna matica za ER 40	309580 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309419 6
Momentni ključ s dvosmjernom račnom maks. stezni moment 200 Nm	656050 200
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 22 mm	308990 22
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	309040 14
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309434 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308992 12
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 9 mm	309449 9
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 40	309617 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308990 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	309040 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm	308990 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308990 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 25 mm	308992 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	309040 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 25 mm	309419 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308990 15
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309449 6
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	309040 7
	308605 50

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 14 mm	309434 14
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 40	309612 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm	309040 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308990 13
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm	309040 26
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 14 mm	309449 14
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 11 mm	309449 11