

HOLEX**Stezna glava za ER čahure oblik AD, SK 50 A = 160, za veličinu ER čahura: 32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300615 32
GTIN	4062406109639
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.

HOLEX –

izbalansirane precizne stezne matice HOLEX (G6,3 / 18000 min⁻¹, sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min⁻¹).

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 2 - 20 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 160 mm

Vanjski Ø D: 50 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 32

Rezervna matica HOLEX br. 309580: 32

Tehnički opis

Vanjski Ø D	50 mm
Stezni raspon	2 - 20 mm

Rezervna matica HOLEX br. 309580	32
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	32
Stezni $\varnothing D_1$	2-20 mm
Prihvat	SK 50 A = 160
Norma prihвата	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni \varnothing d 12 mm	308986 12
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni \varnothing d 6 mm	309432 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni \varnothing d 3 mm	309001 3
ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 7 mm	308981 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni \varnothing d 8 mm	308986 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni \varnothing d 20 mm	309001 20
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni \varnothing d 11 mm	309448 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni \varnothing d 18 mm	309414 18
ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 15 mm	309000 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni \varnothing d 7 mm	308986 7
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309001 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	308986 17
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308981 3
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309002 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309000 12
ER stezna matica High Speed za ER 32	309610 32
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	309000 11
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309002 20
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308986 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308981 13
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309002 16
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309448 5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309416 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309001 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	309000 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308981 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308986 20
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308986 6
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 17 mm	309002 17
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308981 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309416 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308981 15
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309002 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309001 18

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	309000 20
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 7 mm	309448 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309414 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309418 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	309001 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308986 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308981 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309414 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm	309418 18
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	309002 5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309418 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309432 8
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309418 14
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309002 8
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309414 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309416 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309418 8

ER stezni ključ za ER steznu glavu 32	309680 32
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309002 12
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	308981 19
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309414 4,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309416 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309001 6
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309448 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	309000 14
Momentni ključ s dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm	656050 200
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309448 4,5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309002 14
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
ER stezna matica za ER 32	309580 32
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309416 10
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309418 6

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309001 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309000 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	309000 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309416 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	309001 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	309000 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	309000 4
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309002 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309416 11
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 32	309612 32
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309416 20
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309001 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309414 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309001 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309001 14
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	309002 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309414 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308981 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	309000 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309414 6
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm	309002 18
	309432 12

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm 308986 11

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 8 mm 309448 8

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm 308981 12

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm 309002 9

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm 309000 8

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm 309000 9

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm 309416 7

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm 308986 5

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm 309432 7

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm 308981 6

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm 308981 5

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm 308986 15

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm 309000 13

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm 308981 9

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm 308986 19

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm 309448 4

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 308720 50

Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 308785 50

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm 308986 16

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm 309418 20

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm 308981 20

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50 308605 50

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 9 mm	309448 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308986 13
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 12 mm	309448 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	309000 5
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 10 mm	309448 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	309001 17
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309418 11
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309432 10
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309002 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309414 7
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309414 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308981 16
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	308981 17
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 14 mm	309448 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308986 14
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm	309002 13
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 19 mm	309002 19
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 32	309617 32
	309414 20

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm

309002 4

Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308795 50

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm

309001 10

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308660 50

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm

308986 18

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm

309000 17

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50

308740 50

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 11 mm

309432 11

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm

308981 18

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm

309418 4,5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm

308981 8

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm

308986 3

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm

308986 4

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm

309001 5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm

309000 6

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

308615 50

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm

309001 19

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm

309416 4,5

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm

309414 8

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm

309416 12

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm

309002 15

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm

309418 7

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309418 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309001 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	309000 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309416 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309001 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309418 16
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309432 9