

**Stezna glava za ER čahure oblik AD, SK 50 A = 100, za veličinu ER čahura: 32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300585 32
GTIN	4062406109585
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.

HOLEX –

izbalansirane precizne stezne matice HOLEX (G6,3 / 18000 min⁻¹, sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min⁻¹).

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 2 - 20 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm

Vanjski Ø D: 50 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 32

Rezervna matica HOLEX br. 309580: 32

Tehnički opis

Vanjski Ø D	50 mm
-------------	-------

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Rezervna matica HOLEX br. 309580	32
Stezni raspon	2 - 20 mm
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	32
Stezni $\varnothing D_1$	2-20 mm
Prihvat	SK 50 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μ m
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni \varnothing d 9 mm	309414 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni \varnothing d 12 mm	308986 12
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 5 mm	308981 5
ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 11 mm	308981 11
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni \varnothing d 10 mm	309432 10
ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 16 mm	308981 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni \varnothing d 12 mm	309414 12
ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 8 mm	309000 8
	309448 4

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni \varnothing d 4 mm

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni \varnothing d 6 mm

309418 6

ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 15 mm

308981 15

Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308795 50

Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50

308810 50

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni \varnothing d 17 mm

308986 17

ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 7 mm

309000 7

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni \varnothing d 12 mm

309448 12

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni \varnothing d 16 mm

309418 16

ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 5 mm

309000 5

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni \varnothing d 5 mm

309002 5

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni \varnothing d 6 mm

309448 6

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni \varnothing d 14 mm

309448 14

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni \varnothing d 12 mm

309416 12

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni \varnothing d 11 mm

309414 11

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50

308600 50

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni \varnothing d 5 mm

309001 5

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni \varnothing d 11 mm

309416 11

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni \varnothing d 15 mm

309001 15

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni \varnothing d 6 mm

309414 6

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni \varnothing d 10 mm

309414 10

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308986 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309418 12
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 7 mm	309448 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	309001 19
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	309002 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	309000 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308986 3
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	309000 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	309000 20
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309448 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	308986 18
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309001 18
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309432 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309416 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	309000 4
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309418 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309001 16
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309002 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309416 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308986 9

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308981 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308981 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309414 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309418 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309418 14
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309432 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	309002 3
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm	309002 18
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309001 12
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 17 mm	309002 17
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	309000 18
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm	309002 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309000 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	308986 19
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309001 14
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 11 mm	309432 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	308981 20
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308986 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308986 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308986 13
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309001 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309001 9

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309416 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	309000 16
ER stezna matica High Speed za ER 32	309610 32
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309414 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309414 4,5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309002 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	309000 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309416 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	309000 15
ER stezna matica za ER 32	309580 32
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309000 19
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308986 15
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309416 7
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 8 mm	309448 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308986 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309416 4,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm	309418 18
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308986 20
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309418 7
	309414 7

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm 309001 13

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm 309002 12

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 11 mm 309448 11

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm 308981 13

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm 309000 9

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm 308981 3

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm 309418 4,5

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm 309002 9

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm 309001 11

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm 309002 4

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 9 mm 309448 9

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm 309416 6

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm 308981 17

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 308660 50

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm 308981 6

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm 309448 5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm 309000 14

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm 309414 18

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm 308981 8

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm 309416 8

309432 8

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309001 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308986 11
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 10 mm	309448 10
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309002 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	309001 17
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309001 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	308981 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	308981 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	309000 13
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309002 14
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 32	309612 32
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309414 20
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309414 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309416 18
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308986 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309418 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308981 12
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308986 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309002 20
	309002 7

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309002 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309001 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309001 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	309000 17
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309418 11
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308986 5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 19 mm	309002 19
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309418 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308981 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	309000 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309001 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309416 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm	309432 12
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309002 8
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308981 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309001 20
	308820 50

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)
prikladno za veličinu kratkog konusa 50

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus
50

308620 50

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308765 50

ER stezni ključ za ER steznu glavu 32

309680 32

Momentni ključ s dvosmjernom račnom maks. stezni
moment 200 Nm

656050 200

ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 32

309617 32

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm

308986 6

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm

308981 10

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus
50

308650 50

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom
kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm

309432 9