



Stezna glava za ER čahure oblik AD, SK 50 A = 70, za veličinu ER čahura: 40



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300555 40
GTIN	4062406109516
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni. S Balluffchip provrtom.

HOLEX –

izbalansirane precizne stezne matice HOLEX (G6,3 / 18000 min⁻¹, sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min⁻¹).

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 3 - 26 mm

Vanjski Ø D: 63 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 40

Rezervna matica HOLEX br. 309580: 40

Tehnički opis

Stezni raspon	3 - 26 mm
---------------	-----------

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	40
Vanjski Ø D	63 mm
Rezervna matica HOLEX br. 309580	40
Prihvat	SK 50 A = 70
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 25 mm	309419 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 21 mm	309040 21
ER stezna matica za ER 40	309580 40
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 16 mm	309434 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	309040 17
Momentni ključ s dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm	656050 200
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309434 6
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 11 mm	309449 11
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 12 mm	309449 12
	309419 12

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309419 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308990 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308992 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308992 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	309040 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	309040 20
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 8 mm	309449 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309419 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309040 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 22 mm	308990 22
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm	308990 26
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 14 mm	309449 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	309040 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308990 12
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309449 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309434 10
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 40	309617 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308990 4
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	309040 6
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50

Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	309040 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	308990 20
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308992 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308990 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309419 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	309040 16
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 10 mm	309449 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm	309040 26
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm	309434 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	309040 14
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	309040 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308990 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309419 6
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 9 mm	309449 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 22 mm	309040 22
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm	309040 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308990 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309434 9
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308992 12
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309449 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm	308990 24

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309419 14
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309419 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	309040 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 25 mm	308992 25
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 21 mm	308990 21
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	309040 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309434 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	309040 9
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 40	309612 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 23 mm	308990 23
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
ET stezna čahura s radialnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309449 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308992 20
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308990 10
ET stezna čahura s radialnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 16 mm	309449 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309419 20
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	308990 17

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309419 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308990 15
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm	309449 4
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308990 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309040 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	308990 19
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	308992 18
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308992 6
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	309040 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308990 9
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 7 mm	309449 7
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 14 mm	309434 14
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	308990 18
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309419 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm	308990 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 23 mm	309040 23
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308992 14
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	309040 18
	309419 22

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 22 mm

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308990 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308990 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309419 9
ER stezna matica High Speed za ER 40	309610 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm	309040 24
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 22 mm	308992 22
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308990 14
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	309040 13