

**Stezna glava za ER čahure oblik AD, SK 50 A = 70, za veličinu ER čahura: 32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300555 32
GTIN	4062406108809
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.

HOLEX –

izbalansirane precizne stezne matice HOLEX (G6,3 / 18000 min⁻¹, sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min⁻¹).

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 2 - 20 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 70 mm

Vanjski Ø D: 50 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 32

Rezervna matica HOLEX br. 309580: 32

Tehnički opis

Stezni raspon	2 - 20 mm
Rezervna matica HOLEX br. 309580	32
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	32
Vanjski Ø D	50 mm
Stezni Ø D ₁	2-20 mm
Prihvat	SK 50 A = 70
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm	309002 13
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 7 mm	309448 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	309000 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	309000 17
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309000 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309414 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308981 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309418 16

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309002 20
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309001 20
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 11 mm	309432 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	309000 16
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 10 mm	309448 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309414 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	309001 15
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309448 4,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309418 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	308986 18
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308986 6
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	309000 3
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 32	309612 32
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309416 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	309000 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308981 13
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309418 8
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 11 mm	309448 11
	309414 14

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	309000 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	309001 17
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308981 11
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 12 mm	309448 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308986 9
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309002 7
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 9 mm	309448 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309001 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309001 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309414 10
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm	309448 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	309000 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309001 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	309000 5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309418 20
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308986 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309414 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308981 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309416 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308981 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	309000 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308986 20

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309414 11
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 8 mm	309448 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	308986 19
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308986 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	309000 10
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309002 10
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308986 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	308981 18
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309001 5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309001 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309418 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308986 13
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 17 mm	309002 17
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309414 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309416 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309414 20
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309416 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309432 8
	308830 50

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	308981 19
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309002 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309416 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	309000 18
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308986 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309002 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	309001 19
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309001 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309000 19
ER stezni ključ za ER steznu glavu 32	309680 32
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308981 5
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309414 7
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309432 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	309000 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308981 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308981 7
ER stezna matica High Speed za ER 32	309610 32
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309414 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309001 7
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308981 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309001 12
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309448 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309001 18
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	309002 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	308986 17
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm	309002 18
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm	309432 12
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	309002 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308981 15
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309448 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309418 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309001 16
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309002 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	308981 20
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308986 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308986 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	309000 20
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309002 6
	309418 4,5

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim
kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d
4,5 mm

309414 4,5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm

309000 8

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni
stezni Ø d 4 mm

309002 4

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm

309000 14

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni
stezni Ø d 19 mm

309002 19

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus
50

308650 50

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm

309001 13

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d
11 mm

309416 11

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm

308986 7

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d
10 mm

309416 10

ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 32

309617 32

ER stezna matica za ER 32

309580 32

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm

308981 12

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom
kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm

309432 6

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7
mm

309416 7

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9
mm

309416 9

Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308790 50

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim
kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm

309418 11

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm

309000 13

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm

309001 9

308605 50

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308981 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309416 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308981 16
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309432 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308986 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm	309418 18
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309001 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309414 8
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 14 mm	309448 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308986 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308986 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309001 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308981 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309418 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309418 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309002 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309418 12
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309002 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	308981 17

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	309002 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308986 14
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309432 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309416 20
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309416 4,5
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Momentni ključ s dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm	656050 200
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309002 9