

**Stezna glava za ER čahure oblik AD, SK 50 A = 70, za veličinu ER čahura: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300555 25
GTIN	4062406108793
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.

HOLEX –

izbalansirane precizne stezne matice HOLEX (G6,3 / 18000 min⁻¹, sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min⁻¹).

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 1 - 16 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 70 mm

Vanjski Ø D: 42 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 25

Rezervna matica HOLEX br. 309580: 25

Tehnički opis

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	25
Stezni raspon	1 - 16 mm
Vanjski Ø D	42 mm
Rezervna matica HOLEX br. 309580	25
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Stezni Ø D ₁	1-16 mm
Prihvat	SK 50 A = 70
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308946 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308960 3
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309430 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308959 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308941 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308959 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309411 16
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	308962 16
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309430 2,8

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308959 4
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309430 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308959 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308960 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308946 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308941 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308946 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309413 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309413 6
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	308962 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309411 7
ET stezna čahura s radialnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 9 mm	309447 9
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308962 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	308962 15
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308946 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308960 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308946 16

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308941 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309411 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309411 9
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309411 6
ER stezni ključ za ER steznu glavu 25	309680 25
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309413 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308959 9
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308960 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309411 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308946 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308946 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309413 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308941 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308962 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309409 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309411 11
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	308962 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308960 8

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309409 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308959 8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309430 8
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309411 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309413 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308960 10
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308962 6
ER stezna matica High Speed za ER 25	309610 25
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 8 mm	309447 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308941 13
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309409 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309409 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308946 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308946 13
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308959 13
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309430 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308946 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308959 10

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308962 4
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308946 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308960 5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309413 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308960 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308959 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308941 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309409 14
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm	309447 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308946 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308946 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 25	309617 25
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308959 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308941 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308941 5
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309447 5
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308960 13

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308962 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308946 3
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308959 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308959 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308941 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308960 7
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309447 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308941 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308959 6
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm	308962 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308960 2
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 25	309612 25
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309430 6
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309409 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309413 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308962 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308959 11
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309447 6
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309411 8

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308941 2
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308960 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308960 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308941 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309413 9
Momentni ključ s dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm	656050 200
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308941 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309409 6
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308941 16
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	308962 12
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	308962 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308941 12
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
ET stezna čahura s radialnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 7 mm	309447 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308960 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308960 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309409 9
ER stezna matica za ER 25	309580 25
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309413 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309409 12
	309447 10

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 10 mm

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3 mm

309447 3

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308720 50

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm

308962 3

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50

308820 50