

Garant GRIDLINE

**Korpus 16G s vratima koja se otvaraju s desne strane, za individualno opremanje ladicama, 12×20G, visina / visina vrata: 900/525mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927420 900/525
GTIN	4062406109684
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Korpus 16G za individualno opremanje ladicama, u stabilnoj čeličnoj konstrukciji. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Vrata se otvaraju s desne strane.

**Plasman:**

Broj polica podesive visine: 1

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Prilikom opremanja korpusa s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu korpusa.

Vel. 600/425 i 700/525 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.

**Tehnički opis**

Broj polica, podesivih po visini	1
Vrata, korisna visina	525 mm

Težina	29 kg
Broj vrata	1
Visina vrata	525 mm
Korisna površina za ladice	250 mm
Korisna širina	350 mm
širina	400 mm
Dubina	650 mm
Visina	900 mm
Graničnik	desno
Širina u G	12
Dubina u G	20
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	1 mm
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	12x20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

## Pribor

Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Kuke za radioničke stolove s policama tip 12	927094 12
Fiksna polica, pocinčana tip 1	927515 1
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21