

Garant GRIDLINE

Korpus 16G, pokretni, za individualno opremanje ladicama, 12×20G, visina korpusa: 400mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927430 400
GTIN	4062406109714
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus 16G pokretni, za individualno opremanje ladicama, u stabilnoj čeličnoj konstrukciji. S policom od ABS plastike i dvokomponentnim pomičnim ručkama Haptoprene®. S po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125mm, obloženi poliuretanom koji ne ostavlja tragove. Zakretni kotačići s kočnicom za kotač i glavu kotača. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Prilikom opremanja korpusa s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu korpusa. **Korpus se smije opremiti samo ladicama br.**

927505!

Nemojte gurati ispod radnih stanica s električnim podešavanjem visine br. 920301 – 920316.

Tehnički opis

s trakom na odmatanje	da
-----------------------	----

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Bez ostavljanja tragova	da
Širina	400 mm
Visina	600 mm
ComfortClose	ne
Ø kotača	125 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Težina	20,9 kg
Broj ladica	0
maksimalna nosivost	600 kg
Kućište ladice, korisna visina	325 mm
Broj vrata	0
Korisna visina	325 mm
Dubina	650 mm
Izvedba	mobilan
Izvedba	za individualno opremanje
Korisna površina za ladice	325 mm
Kućište je gore otvoreno	ne
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	12×20G
Vrsta proizvoda	Ormar s ladicama na kotačićima za radionicu

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip KO21

914227 KO21