

Garant GRIDLINE

**Ladica, 12×20G, Prednja visina ladice: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927500 300
GTIN	4062406109844
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

100% izvlačne ladice stabilne čelične konstrukcije s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Aluminijske ručke sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Novi koncept ladice za optimalno opremanje pregradnim materijalom.

**Odgovara:**

Svi korpusi 24G.

**Lakiranje:**

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Tehnički opis**

Korisna visina	275 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Težina	10,6 kg
Visina fronte	300 mm
Korisna površina ladice u G	12×20
Korisna širina u G	12

Korisna dubina u G	20
Područje primjene	Kućište radne klupe
Korisna dubina	500 mm
Korisna širina	300 mm
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica	ne
Debljina materijala	1 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	12×20G
Vrsta proizvoda	Ladica