

Garant GRIDLINE

Korpus 16G, pokretni, za individualno opremanje ladicama, 12×20G, visina korpusa: 500mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 927430 500 |
| GTIN | 4062406109738 |
| Razred artikla | 9GG |

Opis**Izvedba:**

Korpus 16G pokretni, za individualno opremanje ladicama, u stabilnoj čeličnoj konstrukciji. S policom od ABS plastike i dvokomponentnim pomičnim ručkama Haptoprene®. S po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125mm, obloženi poliuretanom koji ne ostavlja tragove. Zakretni kotačići s kočnicom za kotač i glavu kotača. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Prilikom opremanja korpusa s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu korpusa. **Korpus se smije opremiti samo ladicama br.**

927505!

Nemojte gurati ispod radnih stanica s električnim podešavanjem visine br. 920301 – 920316.

Tehnički opis

| | |
|----------|--------|
| Ø kotača | 125 mm |
|----------|--------|

| | |
|--|--|
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | da |
| Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 |
| Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 |
| Bez ostavljanja tragova | da |
| širina | 400 mm |
| maksimalna nosivost | 600 kg |
| Kućište ladice, korisna visina | 425 mm |
| ComfortClose | ne |
| Broj vrata | 0 |
| Težina | 22,8 kg |
| Visina | 700 mm |
| Broj ladica | 0 |
| s trakom na odmatanje | da |
| Dubina | 650 mm |
| Korisna visina | 425 mm |
| Izvedba | mobilan |
| Izvedba | za individualno opremanje |
| Kućište je gore otvoreno | ne |
| Broj izvlačnih polica | 0 |
| Korisna površina za ladice | 425 mm |
| Debljina materijala | 1 mm |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut imena proizvoda | 12×20G |
| Vrsta proizvoda | Ormar s ladicama na kotačićima za radionicu |

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip KO21

914227 KO21