

Garant GRIDLINE

Korpus 24G s ladicama, 20×20G, visina/broj ladica: 300/3**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927600 300/3
GTIN	4062406109943
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75kg. **Aluminijske ručke** sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 50, 75, 100

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Tehnički opis

Korisna visina	225 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
Korisna širina ladica u G	20
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	50 mm

Korisna dubina ladica u G	20
širina	600 mm
Dubina	650 mm
Korisna površina za ladice	225 mm
Broj ladica	3
Korisna dubina ladica	500 mm
Broj vrata	0
Težina	37 kg
Visina	300 mm
Korisna širina	550 mm
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

Pribor

Ladica Prednja visina ladice 50 mm	927800 50
Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927800 100
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75
Garnitura vijaka za GridLine radioničke stolove tip 1	927093 1
Korpus 24G, za individualno opremanje ladicama visina 300 mm	927720 300

Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Završne kapice za ručke20 komada tip 10	951025 10