

Garant GRIDLINE

**Korpus 24G s ladicama, 20×20G, visina/broj ladica: 200/1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927600 200/1
GTIN	4062406109936
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75kg. **Aluminijske ručke** sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladica mm: 125

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Tehnički opis**

Težina	19,1 kg
Dubina	650 mm
Broj vrata	0
Korisna dubina ladica	500 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Prednja visina ladica	125 mm
Korisna površina za ladice	125 mm
Korisna širina ladica	500 mm

Broj ladica	1
Korisna širina ladica u G	20
Korisna širina	550 mm
širina	600 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
Korisna visina	125 mm
Visina	200 mm
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

## Pribor

Ladica Prednja visina ladice 125 mm	927800 125
Garnitura vijaka za GridLine radioničke stolove tip 1	927093 1
Korpus 24G, za individualno opremanje ladicama visina 200 mm	927720 200
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Završne kapice za ručke 20 komada tip 10	951025 10