

Garant
Stezna glava za ER čahure, mini / tanka oblik ADB, SK 50 A = 100, za veličinu ER čahura: 11

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300667 11
GTIN	4062406109455
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

Fino izbalansirana stezna matica za **HSC**. ER11 s centralnim provrtom. Drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

Dio isporuke:

Uključuje High-Speed ER mini matica br. 309650.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309740.

Tehnički opis

Stezni raspon	0,5 - 7 mm
Odgovarajući stezni ključ br. 309740	11
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Vanjski Ø D	16 mm
Korisna duljina L _N	66 mm
Stezni Ø D ₁	1-7 mm
Prihvat	SK 50 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308918 4
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308918 6
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308881 2
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308918 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308881 3
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3,5 mm	308881 3,5
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308881 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308881 6
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308881 1
	308720 50

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen
prikladno za strmi konus 50

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus
50

308610 50

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus
50

308605 50

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm

308881 4

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm

308881 7

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm

308881 2,5

Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50

308600 50

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4,5 mm

308881 4,5

Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu
kratkog konusa 50

308830 50

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm

308881 1,5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm

308918 5

Momentni ključs dvosmjernom račnom maks. stezni
moment 200 Nm

656050 200

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za
strmi konus 50

308615 50

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5,5 mm

308881 5,5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm

308918 1

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6,5 mm

308881 6,5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm

308918 7

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm

308918 3

Garnitura ER čahura od 13 dijelova, 1-7 mm

309010

ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 3,5 mm

309399 3,5

ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 4 mm

309399 4

ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 4,5 mm

309399 4,5

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm

308882 4

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm

308882 5

ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 6 mm

309399 6

ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308882 6
ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 2,5 mm	309399 2,5
Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 1-7 mm	309155
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308882 3