

Garant**Stezna glava za ER čahure, mini / tanka oblik ADB, SK 50 A = 100, za veličinu ER čahura: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300667 16
GTIN	4062406109462
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Fino izbalansirana stezna matica **za HSC**. ER11 s centralnim provrtom. Drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

Dio isporuke:

Uključuje High-Speed ER mini matica br. 309650.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309740.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 0,5 - 10 mm

Vanjski Ø D: 22 mm

Odgovarajući stezni ključ br. 309740: 16

Tehnički opis

Stezni raspon	0,5 - 10 mm
Vanjski Ø D	22 mm
Odgovarajući stezni ključ br. 309740	16
Korisna duljina L _N	66 mm
Prihvat	SK 50 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308906 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308920 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308920 2
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308922 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308901 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308921 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308921 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308922 6
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308901 2
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308901 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309402 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308901 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308920 9
Momentni ključ s dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm	656050 200

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308906 3
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm	309445 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308921 6
ER stezna matica High Speed za ER 16	309610 16
ER stezni ključ 1/2 cola – SW25 za ER steznu glavu 16	309720 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309403 4,5
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309425 3,5
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309404 8
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308906 10
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308922 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	308922 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308901 1
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER stezni ključ za ER steznu glavu 16	309680 16
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308922 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309402 7
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3 mm	309445 3
ER stezna matica za ER 16	309580 16
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308901 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309403 8
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308922 9
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308920 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308920 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308922 4
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309425 6
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309404 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309403 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309402 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308921 10
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
ER stezni ključ matica od 1/2 cola za ER steznu glavu 16	309700 16

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309402 6
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308906 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308901 10
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309445 5
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308920 1
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	308922 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308901 1,5
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 16	309617 16
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308906 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308920 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308921 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308901 8
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309403 9
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308920 5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309404 6
	309425 4,5

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308906 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308901 3
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308921 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308921 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309402 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308901 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309403 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308906 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308906 8
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309403 6
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 2 mm	309445 2
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 16	309612 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308920 6
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309445 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308921 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308920 4
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni \varnothing d
4,5 mm

309402 4,5

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim
kanalom nazivni stezni \varnothing d 4,5 mm

309404 4,5