

Garant

Stezna glava za ER čahure, mini / tanka oblik ADB, SK 50 A = 100, za veličinu ER čahura: 25


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300667 25
GTIN	4062406109479
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

Fino izbalansirana stezna matica **za HSC**. ER11 s centralnim provrtom. Drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

Dio isporuke:

Uključuje High-Speed ER mini matica br. 309650.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309740.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 1 - 16 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm

Vanjski Ø D: 35 mm

Odgovarajući stezni ključ br. 309740: 25

Tehnički opis

Stezni raspon	1 - 16 mm
Odgovarajući stezni ključ br. 309740	25
Vanjski Ø D	35 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Korisna duljina L _N	71 mm
Stezni Ø D ₁	1-16 mm

Prihvata	SK 50 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308962 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308941 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308941 2
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309409 12
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309430 8
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309409 14
ER stezni ključ matica od 1/2 cola za ER steznu glavu 25	309700 25
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308959 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308959 11
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	308962 11
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
ET stezna čahura s radialnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 9 mm	309447 9
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309430 4,5
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	308962 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308946 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308941 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308941 12
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	308962 15
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm	309447 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308959 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308959 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308960 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308941 14
ER stezna matica High Speed za ER 25	309610 25
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308946 14
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308962 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308960 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308946 3
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308946 10
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	308962 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308946 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308960 3

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308946 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308960 4
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 25	309617 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308960 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308941 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308941 4
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 6 mm	309447 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309411 11
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308959 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308941 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308946 13
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308959 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308959 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309409 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308960 11
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	308962 3
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309411 9
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308946 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308960 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308959 7

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308960 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	308962 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309411 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309409 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309413 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308941 13
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309430 10
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309430 9
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm	308962 13
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309413 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309409 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309411 6

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308946 6
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308962 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309411 12
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 10 mm	309447 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309413 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309413 7
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309447 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308960 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308960 15
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309411 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309409 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308941 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308941 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308946 15
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 8 mm	309447 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309413 4,5
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308946 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308941 11
ER stezni ključ za ER steznu glavu 25	309680 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308941 15

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308962 4
Momentni ključ s dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm	656050 200
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308959 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308946 5
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 25	309612 25
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308960 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309409 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308959 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308959 13
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309409 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308962 8
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 7 mm	309447 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308962 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309430 6
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309447 4,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309411 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308960 6
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308960 2
	309413 12

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3 mm	309447 3
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309409 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308960 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308960 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308959 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308941 5
ER stezna matica za ER 25	309580 25
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309413 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308959 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308946 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309411 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308941 10
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308946 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308959 4
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	308962 5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309413 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309411 16
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309430 7

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim
kanalom nazivni stezni \varnothing d 9 mm

309413 9