

Garant GRIDLINE

**Korpus 24G s vratima koja se otvaraju s desne strane / ladicama, 20×20G, visina/broj latica: 900/2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927610 900/2
GTIN	4062406110277
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75kg. **Aluminijske ručke** sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Vrata se otvaraju s desne strane.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladica mm: 75, 75

Visina vrata mm: 625

Broj polica podesive visine: 1

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Napomena:**

Vel. 600 i 700 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.

**Tehnički opis**

Korisna širina ladica u G	20
Visina vrata	625 mm
Korisna površina za ladice	150 mm
Vrata, korisna visina	625 mm
Broj ladica	2
širina	600 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Korisna širina ladica	500 mm
Visina	900 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Broj vrata	1
Dubina	650 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Težina	52 kg
Korisna površina ladice u G	20×20
Graničnik	desno
Korisna širina	550 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

---

## Pribor

---

Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75
Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Korpus 24G s vratima koja se otvaraju s desne strane, za individualno opremanje ladicama visina/visina vrata 900/625 mm	927725 900/625
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Završne kapice za ručke 20 komada tip 10	951025 10