

Garant GRIDLINE

Korpus 24G s ladicama, 20×20G, visina/broj ladica: 300/2**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927600 300/2
GTIN	4062406215828
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75kg. **Aluminijske ručke** sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 150

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Tehnički opis

Korisna širina ladica u G	20
Broj ladica	2
Korisna površina za ladice	225 mm
Korisna visina	225 mm
širina	600 mm
Korisna širina	550 mm
Dubina	650 mm

Korisna površina ladice u G	20×20
Korisna širina ladica	500 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Težina	30 kg
Visina	300 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Broj vrata	0
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

Pribor

Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927800 150
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75
Garnitura vijaka za GridLine radioničke stolove tip 1	927093 1
Korpus 24G, za individualno opremanje ladicama visina 300 mm	927720 300
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Završne kapice za ručke 20 komada tip 10	951025 10